

Levelmac® Set Schraub- und Montagehilfe Art. 12 519



70 cm für den Boden

Mit dem Levelmac® Set Schraub- und Montagehilfe lassen sich Zughauben schnell und einfach an Wand und Boden abdrehen. Die perfekte Hilfe kombiniert mit dem Akku Bohrschrauber (Art. 40 773).

Lieferumfang Art. 12 519:

- 1x Kopfteil Art. 12 522
- 1x 700 mm Stab für den Boden Art. 12 523
- 1x 60 mm Stab für die Wand Art. 12 524

*Lieferung ohne Akku-Bohrschrauber

Montage:

Kopfteil und Drehstab zusammenschrauben und mit der Mutter fixieren. Anschließend den Drehstab am Akku-Bohrschrauber einspannen.

Vorteile:

- Rückenschonendes Arbeiten im Stehen
- Sparen Sie 80 % der Zeit beim Drehen der Zughauben

Anwendung:

Einfach das Kopfteil auf die Zughauben aufsetzen, Akku-Bohrschrauber betätigen und Zughauben abdrehen.



Levelmac® Drehstab 60 mm zum Entfernen der Zughauben an der Wand.



6 cm für den Wand



Levelmac® Drehstab 700 mm zum Abdrehen der Zughauben am Boden in Sekundenschnelle.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 8780

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.
 Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Das Karl Dahm Nivelliersystem Levelmac®



Vorteile:

- Für die Verlegung an Wand und Boden
- Optimal für die Verlegung von Großformaten
- Schnell und einfach anzuwenden

Anwendung:



Einsetzen 1



Verlegen 2



Drehen 3



Entfernen 4


Gewindelaschen unter die Fliese in den Fliesenkleber einsetzen.

Fliese in den Kleber einbetten. Nun sind die Gewindelaschen in der Fuge fixiert.

Zughauben auf die Gewindelaschen drehen, einnivellieren und Kleberbett aushärten lassen.

Zughauben abdrehen, Laschenüberstand an Sollbruchstelle abbrechen oder abtreten.

Unterlegscheiben



Vermeiden Sie Abrieb der Zughauben auf strukturierten Oberflächen. Besonders zu empfehlen für glasierte Oberflächen und empfindliche Materialien. Vermeidet nachträglichen Reinigungsaufwand.

Bestell-Nr.	Artikel				
12 504	Starter-Set	30 x		100 x	
12 450	Basis-Set 2 mm	50 x		250 x	
12 451	Basis-Set 1 mm	50 x		250 x	
12 500	Maxi-Set 2 mm	150 x		1500 x	
12 502	Maxi-Set 1 mm	150 x		1500 x	
12 449	XXL-Set 2 mm	300 x		2500 x	
12 448	XXL-Set 1 mm	300 x		2500 x	
12 456	Zughauben 3 - 12 mm, 150 St.				
12 475	Zughauben 12 - 20 mm, 150 St.				
12 454	Basislasche 2 mm, 250 St.				
12 455	Basislasche 2 mm, 500 St.				
12 457	Basislasche 2 mm, 2500 St.				
12 489	Unterlegscheiben VPE 100 St.				

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 8780

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com